

PFScan



GUIDA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'USO



1	CONFIGURAZIONE ACCOUNT Pagina 3
2	RECUPERO PASSWORD Pagina 5
3	RICERCA PRODOTTO E KIT RICAMBI Pagina 6
4	DOCUMENTAZIONE TECNICA Pagina 8
5	SEGNALAZIONI E LOG OUT

Pagina 11



1 - CONFIGURAZIONE ACCOUNT

Registrazione Utente									
Dati Azienda									
Ragione Sociale									
Italia									
Dati Utente									
🖉 Nome									
Cognome									
Email									
L Ruolo Aziendale									
Voglio ricevere comunicazioni commerciali da Pietro Fiorentini.									
Leggi la nostra Privacy Policy in uso									
Registrati									
Oppure									
Login									

Inserire i dati dell'azienda e i dati dell'utente e **cliccare** su "**Registrati**".

Registrazione Utente							
Dati Azienda							
Pietro Fiorentini							
Italia							
Registrazione Utente							
Per completare la tua registrazione ti invitiamo a cliccare sul link che troverai nella mail che abbiamo inviato all'indirizzo di posta							
Chiudi							
voglio ricevere comunicazioni commerciali da Pietro Fiorentini.							
Leggi la nostra Privacy Policy in uso							
Registrati							
Oppure							
Login							

Controllare le mail in arrivo per **attivare** l'account.





Confermare l'account cliccando sul pulsante **"Activate"** o **inserire** il **codice OTP** nell'app per completare la configurazione.



La configurazione è stata completata, ora è possibile effettuare il login.



2 - RECUPERO PASSWORD



Seguire il link https://s2b.fiorentini.com/ e cliccare su "**Forgot password?**" Inserire la mail usata per la registrazione e cliccare "**Reset password**". Verrà inviata una mail con il link per cambiare la password.



3 - RICERCA PRODOTTO E KIT RICAMBI



Inquadrare il QR code oppure inserire manualmente il codice prodotto

Attenzione: attivare i consensi per la fotocamera e la geolocalizzazione

MATRICOLA	
202381120633	
ANNO DI FABBRICAZIONE	
2023	
DESCRIZIONE ARTICOLO	
NORVAL/G DN 50 PN16 T.495 HIGH CAPACITY (CE)	
NUMERO ARTICOLO	
PF7012484B	
KIT DI RICAMBIO	
Kit di ricambio	>
DOCUMENTAZIONE TECNICA	
Manuali O&M e TT	>
() 🛱 📑 Home Dettagli Menu	

L'app mostrerà un **riepilogo dei dati** del prodotto desiderato





Cliccare sul kit di ricambio desiderato per visualizzare i codici associati



Cliccare su **"Email a Pietro Fiorentini**" per inviare una richiesta d'ordine

- venditeitalia@fiorentini.com Italia
- anfrage@fiorentini.com Germania
- sales@fiorentini.com altre nazioni



4 - DOCUMENTAZIONE TECNICA

	MATRICOLA	
	202381120633	
	ANNO DI FABBRICAZIONE	
	2023	
	DESCRIZIONE ARTICOLO	
	NORVAL/G DN 50 PN16 T.495 HIGH CAPACITY (CE)	
	NUMERO ARTICOLO	
	PF7012484B	
	KIT DI RICAMBIO	
	Kit di ricambio	
ſ	DOCUMENTAZIONE TECNICA	
	Manuali O&M e TT >	
	1	
	문) 🗎 🗐 Home Dettagli Menu	

Cliccare sulla sezione "**Documentazione Tecnica**" per visualizzare il manuale o le tabelle di taratura

MANUALE NORVAL	
Seriale: 202381120633	
NORVAL/G DN 50 PN16T.495 HIGH CAPACITY (CE) Apri ➡	
TABELLA TECNICA TT891	
Seriale: 202381120633	
NORVAL/G DN 50 PN16T.495 HIGH CAPACITY (CE) Apri ➡	
TABELLA TECNICA TT1381	
Seriale: 202381120645	
SN-91 Apri → DISP.PRESSOSTATICO(CE)	
E E Home Dettagli <u>Menu</u>	

L'app mostrerà le **opzioni** disponibili per la consultazione





Per visualizzare la tabella tecnica, cliccare "Apri" della relativa sezione

4	Pietro Fiorenti	ini	Tal Press	bella sosta	Tarai ati S	wra N - 1	SA		N	TT138
Note AC Note T. Pe	ione: E Revisione: GGIUNTO TABELL e Molla: T. valida per dispo r dispositivi prodo	Data Revisione: 0 E SN-91 - SA-91 (sitivi prodotti succe tti precedentementi	LP) ssivam	ente a naio 2	98n	naio	2007 T.T.370	Kana	nyî admin van	101.46.204.124
						i		- Range M	ella (Bar)	
1. 5/	N-91 (NORVAL/SCA	0 "MAX PRESSION	e-					Aures 16 years		
Pos.	Cd articolo molla	Colore molta	4	Lo	De	N.	Min	Min	Max	Max
1	2700680	Marrone	2.3	60	35		0.025	0.025	0.035	0.04
2	2700830	Rosso/Nero	2.5	60	35		0.03	0.036	0.07	0.075
3	2700920	Bianco/Giallo	2.8	60	35		0.06	0.071	0.095	0.115
4	2701040	BiancolArancio	3	60	35		0.085	0.096	0.16	0.17
5	2701260	Bianco	3.5	60	35		0.15	0.161	0.29	0.295
6	2701530	Giatio	4	60	35		0.285	0.291	0.58	0.6
7	2701790	Giallo/Nero	4.5	60	35		0.56	0.581	0.9	0.95
8	2702070	Arancio	5	60	35		0.8	0.901	1.1	1.1
10. 5	IN-91 - SA-91 (LP)	MIN PRESSIONE*						Range M	alla (Bar) Italius (Bar)	
Pos.	Cd articolo molla	Colore molla	4	Lo	De	N.	Min	Min	Max	Max
	2700338	Bianco	1.3	40	15		0.01	0.01	0.025	0.028
1	2700377	Giato	1.5	40	15		0.022	0.026	0.045	0.049
1	2700464	Arancio	1.7	.40	15		0.04	0.045	0.095	0.105
1 2 3	2700513	Rosso	2	40	15		0.08	0.096	0,125	0.135
1 2 3 4		Verde	2.3	40	15		0.11	0.126	0.2	0.205
1 2 3 4 5	2700713		2.5	40	15		0.195	0.201	0.5	0.52
1 2 3 4 5 6	2700713 2700750	Nero			15		0.46	0.501	0.9	0.9
1 2 3 4 5 6 7	2700713 2700750 2700985	Nero Marrone	3	40					a second second second	2014

L'app mostrerà la **tabella di taratura** con l'unità di misura desiderata



MANUALE NORVAL	
Seriale: 202381120633 NORVAL/G DN 50 PN16T.495 HIGH CAPACITY (CE)	Apri
TABELLA TECNICA TT891	
Seriale: 202381120633 NORVAL/G DN 50 PN16T.495 HIGH CAPACITY (CE)	Apri
TABELLA TECNICA TT1381	
Seriale: 202381120645 SN-91 DISP.PRESSOSTATICO(CE)	Apri →
문 🗎 Home Dettagli	E Menu

Per visualizzare il manuale tecnico, cliccare "Apri" della relativa sezione

NORVAL

Descrizione

Norval di Pietro Fiorentini è un **regolatore di** pressione del gas ad azione diretta. Utilizzabile con fluidi gassosi preliminarmente trattati, è principalmente impiegato nella realizzazione di reti per la distribuzione a media e bassa pressione del gas naturale. È classificato come **Fail Open** in base alla

norma europea EN 334.

Norval è **Hydrogen Ready** per blending GN- H_2 .

Clicca qui per vedere la scheda prodotto nella versione 100% idrogeno.



L'app mostrerà la **pagina del sito Pietro Fiorentini** per il prodotto selezionato



5 - SEGNALAZIONI E LOG OUT



Tornare alla pagina principale e **cliccare** l'icona "**Menù**" per visualizzare altre funzioni dell'account



Cliccare sull'icona della busta per eventuali **segnalazioni Cliccare** su "**Disconnetti**" per eseguire il log out

